

# FEUCHTRAUMLEERGEHÄUSE T5 mit EVG Serie YH



## HIGHLIGHTS

- Elektronisches Vorschaltgerät von Philips oder Osram
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- Wanne aus Polycarbonat
- Mit 3-poliger / 5-poliger Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung
- Geeignet für den Einsatz in: überdachten Außenbereich und Innenbereich mit feuchter Umgebung

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Polycarbonat / Aluminium
Gehäusefarbe	Grau
Fassung	G5
Maße	Siehe Seite 2
Lebensdauer	30,000 Std.

## TECHNISCHE DATEN

Leistung	1x14W / 1x28W / 1x35W / 1x49W / 2x28W / 2x35W / 2x49W
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08

## INSTALLATIONSDATEN


Hinweis	Inklusive EVG
Temperaturbereich	-15°~50°C

## ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC220-240V, 50/60Hz
Schutzklasse	I
Kabelspezifikation	H05RN-F 3 x 1.5mm <sup>2</sup> / NYM-J 3x1,5mm <sup>2</sup>



## ABMESSUNG



	BEZEICHNUNG	A	B	C	Abstand	Menge der Metallhalter
1x14W-Version	YH5114T	615	78	80	335	6
1x28W-Version	YH5128T	1215	78	80	760	10
1x35W-Version	YH5135T	1515	78	80	1070	12
1x49W-Version	YH5149T	1515	78	80	1070	12
2x28W-Version	YH5228T	1215	95	80	760	10
2x35W-Version	YH5235T	1515	95	80	1070	12
2x49W-Version	YH5249T	1515	95	80	1070	12

## EVG




Inklusive elektronischem Vorschaltgerät

## ANSCHLUSSKLEMME



Mit 3-poliger Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung bei 1 Röhre-Version



Mit 5-poliger Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung bei 2 Röhren-Version

## BESTELLUNG

RÖHRE	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	MENGE	KARTON	ART.-NR.	
14W	x1	YH5114T	Feuchtraumleergehäuse mit EVG 1x14W	100 Stk.	20 Stk.	QFW14ELT
28W	x1	YH5128T	Feuchtraumleergehäuse mit EVG 1x28W	84 Stk.	12 Stk.	QFW28ELT
35W	x1	YH5135T	Feuchtraumleergehäuse mit EVG 1x35W	144 Stk.	9 Stk.	QFW35ELT
49W	x1	YH5149T	Feuchtraumleergehäuse mit EVG 1x49W	765 Stk.	9 Stk.	QFW49ELT
28W	x2	YH5228T	Feuchtraumleergehäuse mit EVG 2x28W	108 Stk.	9 Stk.	QFW228ELT
35W	x2	YH5235T	Feuchtraumleergehäuse mit EVG 2x35W	78 Stk.	6 Stk.	QFW235ELT
49W	x2	YH5249T	Feuchtraumleergehäuse mit EVG 2x49W	246 Stk.	6 Stk.	QFW249ELT

**HINWEIS:** Abnahme nur in Kartonagen. Ware ist nicht verbonifizierbar.